

Tunnelnõudepesumasin Metos ICS+ 213 V-O 400V3N~



Tehnilised andmed

Tootekood	4246222
Toote nimi	Tunnelnõudepesumasin Metos ICS+ 213 V-O 400V3N~
Mõõtmed	2255 × 697 × 1655 mm
Tehniline informatsioon	400V, 63A, 39,3kW, 3NPE~, 50Hz CW: 1/2", HW: 1/2"

Tootekirjeldus

- seadmel on patenditud energiasäästmise tehnoloogia
- ICS+ pesuprogrammid vähendavad elektri, vee ja kemikaalide kulu peaaegu 70%
- ESE (tühjade kohtade elimineerija) reguleerib korvide liikumist sel viisil ainsana turul
- masin pakib korvid üheks riviks, tühjade kohtade pesemist vältides
- kui korvid on masinas kauem kui 5 sek, käivitub seade automaatselt
- 99% tühikäivituste takistamine pesuvannides
- CRTsüsteem. Pesuprotsess on jaotatud kahte ossa, intensiivpesuks ja üleminekupesuks.
- loputusaeg 14 sek korvi kohta kasutusviisist sõltumata
- pesuainekulu ei suurene aeglasemat programmi kasutades
- loputusveekulu u 1,4L/korvile kogu kontaktaja vältel
- DTS topelttransportööri süsteem korvide liigutamiseks
- DTS jagab loputusvee nõudele ühtlasemalt, veekulu saab täpsemalt mõõta ja säästa nii pesu- kui loputusainet
- loputuse tühikasutuse vältimine
- pesutsoonidepõhine käivitumine ja peatumine (auto-taimer)
- loputuse automaatne käivitumine ja peatumine



- topelt lõpploputus, esmalt taaskasutatava veega, siis värske veega 85°C. Umbes 25% lõpploputusveest voolab tagasi keemilise pesu vanni ning 75 % juhitakse eelpesusse
- tõhus soojussalvestus
- kasutab külma vett, täidab sooja veega
- auru kondenseerimine
- isoleeritud vannid
- tootlikkus 60 sek DIN-kontaktajaga 210 korvi/ tunnis (sobib näit. kandikutele)
- tootlikkus 100 sek DIN-kontaktajaga 132 korvi/ tunnis (sobib näit. kergelt määrdunud nõudele)
- tootlikkus 120 sek DIN-kontaktajaga 110 korvi/ tunnis (sobib näit. rohkem määrdunud nõudele)
- tootlikkus 180 sek DIN-kontaktajaga 74 korvi/ tunnis (sobib näit. toidu valmistusnõudele)
- tootlikkus valitakse programmi peatamata sööteava juures asuvalt paneelilt. Valida saab 74-250 korvi/h (60-180 s kontaktajaga)
- DIN 10510 vastav pesuala pikkus 1840 mm
- tekstipaneel
- WEB Tool - vigade diagnostika
- käelisus vasakult-paremale
- pesutsoonid: intensiivne eelpesu 1,5 kW pumbaga, u 40°C, keemiline pesu 1,5 kW u 60°C, topelt lõpploputus 0,11kW u 85°C
- vaikne ja jahe, tõhus isolatsioon
- luugid on puhastamiseks eemaldatavad
- kõik vannid tühjendatakse korraga samast hoovast tõmmates
- enesekontrolli info on kasutuspaneelilt loetav